We connect and protect

Plug-in Unit Kit voor FMC met IEL-handgreep zwart, u-vormig voorpaneel afgeschermd (textiel), 6 u, 4 HP





CATALOGUSNUMMER

20836-254

De FMC-omlijsting voldoet aan de Vita 57,1-specificatie. Bedekt de uitsparing in het voorpaneel.

KENMERKEN

- Conform Vita 57,1-specificatie
- Voor enkele modules van 69,0 x 76,5 mm of dubbele modules van 139,0 x 76,5 mm
- Al-Profile plug-in unit met IEL-handgreep

RoHS COMPLIANT

PRODUCTKENMERKEN

- Rekhoogte: 6U
- Hoeveelheid in verpakking: 1
- Type handgreep: IEL
- Montage: Opschroefbare voorzijde
- Type pakking: Textiel
- Afwerking voorzijde: Geanodiseerd
- Afwerking achterzijde: Geleidend
- Behandelde randen: Nee
- Voldoet aan: FMC Mezzanine, Vita 57.1
- EMC-afscherming: Ja
- Afwerking: Geanodiseerd; Geëloxeerd
- Hoogte: 261.8mm
- Materiaal: Aluminium

Producttype: Frontpaneel

Rekbreedte: 4HP

Type: Frontpaneel met handgreep (PIU)

Breedte: 20mm

Nettogewicht: 0.15kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.