

EuropacPRO-afdekplaat, universeel, 84 pk, 235 mm

CATALOGUSNUMMER

24560-052

Een afdekplaat wordt gebruikt voor elektromagnetische afscherming of als mechanische bescherming. De kap kan worden gebruikt is dat er niet-standaard planken in de subrack worden gemonteerd.

KENMERKEN

De afscherming wordt geleverd door optionele roestvrijstalen EMC-pakkingen, tussen de afdekplaat en het zijpaneel

Voor variabele positionering van horizontale rails, bijvoorbeeld voor PCB's met niet-standaardformaten

Perforatiegraad 58%

Geschikt voor gebruik met alle horizontale rails



PRODUCTKENMERKEN

Rekbreedte: 84HP

Diepte: 235mm

Hoeveelheid in verpakking: 2

Afwerking: Geëloxeerd

Materiaal: Aluminium

Productserie: EuropacPRO

Producttype: Afdekplaat

Type: Universeel

Werkt met: Subracks

Nettogewicht: 0.37kg

Verpakkingseenheid: Paar

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail

price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Daarnaast zijn 4 contactstrips per steunbeugel vereist om de afdekking aan de horizontale rail te bevestigen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE