

RatiopacPRO, complete tas, desktop, afgeschermd, afwerking voorzijde, 6 u, 42 pk, 315 mm

CATALOGUSNUMMER

24572-064

De nVent SCHROFF RatiopacPRO-behuizing met EMC-afscherming biedt elektronische bescherming voor 19-inch en afzonderlijke elektronische eenheden. Deze flexibele en robuuste tas is eenvoudig te converteren van een desktop naar een 19-inch rackbehuizing en bevat vier verschillende stijlopties. Deze versie van de tas heeft een slank ontwerp voor desktoptoepassingen.

KENMERKEN

Desktopbehuizing met vooraf geconfigureerde componenten, conform IEC 60297-3-101; voorbereid voor 19-inch componenten, bijv. plug-in units en euroboards


Afgeschermd

Uitvoering met afdekstrips

Ventilatiesleuf in onderplaat

Achterpaneel geperforeerd

Voldoet aan DIN en 62368-1



PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 6U

Rekbreedte: 42HP

Diepte: 315.5mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Bruikbare hoogte: 245.7mm

Bruikbare breedte: 219mm

Constructie voorframe: Zijafwerking; Horizontale rails



Koeloptie: Nee

Voldoet aan: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101,10; IEEE 1101.11

EMC-afscherming: Ja

Afwerking: Geëloxeerd; Gepoedercoat

Hoogte: 265.9mm

Materiaal: Aluminium

Productserie: RatiopacPRO

Producttype: Omkasting

Beschermingsklasse: IP20

Statische belasting: 25kg

Type: Behuizing voor 19 inch onderdelen

Breedte: 235.5mm

Nettogewicht: 3.8kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Wijzigingen (speciale kleuren of formaten).

Aangepaste oplossingen (uitsparingen in bovenklep, onderplaat of zijpanelen).

Montageservice vanaf 1 stuk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

les of ernstig dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0

Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35

Assago, Italy
+39.02.932.7141

Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943

Qingdao, China
+86.532.8771.6101

Singapore
+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271

Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700

Bangalore, India
+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374

Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE