

# RatiopacPRO EMC-voorpaneel, met sleuven, afgeschermd, 3 u, 42 pk, 2,5 mm, al, geanodiseerd voor, geleidend achter

## CATALOGUSNUMMER


**24572-604**

Het EMC-voorpaneel kan in speciale horizontale rails met een hoogte worden geplaatst. Er zijn geen schroeven nodig voor de bevestiging. Dankzij het ontwerp kunnen gebruikers een folie aan de voorzijde gebruiken.

## KENMERKEN

Voor bevestiging zijn geen schroeven nodig

Speciale horizontale rails bedekken de randen van het voorpaneel (boven en onder) en voorkomen buigen van het voorpaneel



## PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 3U

Rekbreedte: 42HP

Type accessoire: Frontpaneel

Hoeveelheid in verpakking: 1

Afwerking voorzijde: Geanodiseerd

Afwerking achterzijde: Geleidend

Behandelde randen: Nee

Diepte: 2.5mm

Afwerking: Geanodiseerd; Geëloxeerd

Hoogte: 128.4mm

Materiaal: Aluminium

Producttype: Frontpaneel

Breedte: 213.2mm

Nettogewicht: 0.55kg

\*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail

price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Om een afgeschermd behuizing te verkrijgen, moeten alle EMC-afdichtingen worden aangebracht (voorpaneel/achterpaneel ? zijpaneel; zijpaneel ? afdekplaat; voorpaneel / achterpaneel ? horizontale rail; horizontale rail ? horizontale rail ).

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

