

EuropacPRO achterkap voor roestvrijstalen EMC-pakking, 6 u, 84 pk

CATALOGUSNUMMER

34561-764

De achterkap wordt gebruikt als een afgeschermd achterste begrenzing en vereist een ruimte van 60 mm. Als de achterkap wordt gebruikt, moet de diepte van het zijpaneel 60 mm groter zijn dan de diepte van de plank. Contact tussen de achterkap en de horizontale rails wordt tot stand gebracht door de roestvrijstalen contactstrip voor de afdekplaat. Er is dus geen extra EMC-afdichting nodig. De achterkap kan niet gelijktijdig met het hoekprofiel achter worden gebruikt.


KENMERKEN

De achterkap wordt gebruikt als een afgeschermd achterste begrenzing. De achterkap heeft 60 mm ruimte nodig. Als de achterkap wordt gebruikt, moet de diepte van het zijpaneel 60 mm groter zijn dan de diepte van de plank. Voorbeeld: Voor een plaatdiepte van 160 mm wordt een zijpaneel (met achterkap) van 235 mm (175 mm + 60 mm) gebruikt

Contact tussen de achterkap en de horizontale rails wordt tot stand gebracht door de roestvrijstalen contactstrip voor de afdekplaat. Er is dus geen extra EMC-afdichting nodig

De achterkap kan niet gelijktijdig met het hoekprofiel achter worden gebruikt

Voor EMC-afscherming dient u EMC-pakking voor horizontale rail afzonderlijk te bestellen.



PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 6U

Rekbreedte: 84HP

Hoeveelheid in verpakking: 1

Afwerking: Geëloxeerd

Materiaal: Aluminium

Productserie: EuropacPRO

Producttype: Deksel

Type: Achterkap

Werkt met: Subracks

Nettogewicht: 0.48kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Vereist aantal schroeven per achterkap: 3 u ondersteun 10 schroeven; 6 u ondersteun 16 schroeven.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE