

EuropacPRO 19-inch subrackset voor backplane, zwaar, afgeschermd

EMC afgeschermd subrack voor backplane-montage, zware uitvoering met tox-gelaste zijpanelen.



KENMERKEN

Subrack met zijpaneel type H („zwaar”), 19-inch steun is stevig bevestigd aan zijpaneel (tox-koud gelast)

Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

Aluminium constructie

Type horizontale rail „zwaar”

Achterste horizontale rail voor montage in het achtervlak met isolatiestrip

EMC van ongeveer 40 dB bij 1 GHz, 30 dB bij 2 GHz, ervan uitgaande dat de voorzijde is bedekt met afgeschermd frontpanelen, testen volgens VG 95373 deel 15

Interne en externe afmetingen overeenkomstig: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Schokken en trillingen getest volgens de Duitse "Bahn"-normen BN 411002, BN 411003

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

EMC-afscherming:	Ja
Afwerking:	Geanodiseerd; Geëloxeerd
Materiaal:	Aluminium
Producttype:	Subrack/chassis



SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte (D)	Hoeveelheid in verpakking	Voor montage	Diepte plaat	Type pakking
24563-172	3U	235mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm	Textiel
24563-173	3U	295mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm	Textiel
24563-174	3U	355mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm	Textiel
24563-472	6U	235mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm	Textiel
24563-473	6U	295mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm	Textiel
24563-474	6U	355mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm	Textiel

Table 2/2

Catalogusnummer	Tolerantie voor schokken en trillingen	Handgreep inbegrepen	Montage	Voldoet aan	Rekbreedte	Statische belasting
24563-172	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-173	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-174	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-472	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-473	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-474	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montagemateriaal.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

