

EuropacPRO 19-inch subrackset voor backplane, Retrofit-afscherming

Niet-afgeschermd subrack voor backplane-montage.



KENMERKEN

Subrack met zijpaneel type F („flexibel“), inclusief 19-inch frontsteun, 19-inch beugel met instelbare diepte apart verkrijgbaar (niet inbegrepen in geleverde artikelen)

Achterste horizontale rail voor montage in het achtervlak met isolatiestrip

Aluminium constructie

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

Horizontale rail type „licht“

Interne en externe afmetingen overeenkomstig: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Afwerking:	Geanodiseerd; Geëloxeerd
EMC-afscherming:	Nee
Producttype:	Subrack/chassis



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Voor montage	Diepte plaat	Type pakking
24563-132	3U	235mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)
24563-133	3U	295mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)
24563-134	3U	355mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)
24563-135	3U	415mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)
24563-136	3U	475mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)
24563-431	6U	175mm	1	Achterplaat	160mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)
24563-432	6U	235mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)
24563-433	6U	295mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)
24563-434	6U	355mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)
24563-435	6U	415mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)
24563-131	3U	175mm	1	Achterplaat	160mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)
24563-436	6U	475mm	1	Achterplaat	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)

Table 2/2

Catalogusnummer	Handgreep inbegrepen	Montage	Voldoet aan	Materiaal	Rekbreedte	Statische belasting
24563-132	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-133	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-134	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-135	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-136	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-431	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-432	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-433	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-434	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-435	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-131	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg

Catalogusnummer	Handgreep inbegrepen	Montage	Voldoet aan	Materiaal	Rekbreedte	Statische belasting
24563-436	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montagemateriaal.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE