

EuropacPRO 19-inch subrackset voor backplane, robuust, afgeschermd

Subrack met verstevigde horizontale rails en zijpanelen voor montage in het achtervlak.



KENMERKEN

Subrack met zijpaneel en horizontale rail, type R „robuust” met bevestiging met 3 gaten voor meer stabiliteit (+60% vergeleken met bevestiging met 2 gaten van „zware” rails)

Aluminium constructie

Achterste horizontale rail voor montage in het achtervlak met isolatiestrip. Dankzij speciale adapterrails kunnen geleidingsgekoelde eenheden worden gemonteerd

Interne en externe afmetingen overeenkomstig: IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10

EMC van ongeveer 40 dB bij 1 GHz, 30 dB bij 2 GHz, ervan uitgaande dat de voorzijde is bedekt met afgeschermd frontpanelen, testen volgens VG 95373 deel 15

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

Schokken en trillingen getest volgens MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. Schok- en trillingsbestendig in alle drie de axiale richtingen.

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar. Subrack met telescopische objectglasjes kan op aanvraag worden gebruikt voor montage in de kast

Type horizontale rail „robuust”

EMC-afscherming:	Ja
Afwerking:	Geanodiseerd; Geëloxeerd
Materiaal:	Aluminium
Producttype:	Subrack/chassis



SPECIFICATIES

Table 1/2						
Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Voor montage	Diepte plaat	Type pakking
24567-149	3U	295mm	1	Achterplaat	160mm	Textiel
24567-449	6U	295mm	1	Achterplaat	160mm	Textiel

Table 2/2						
Catalogusnummer	Tolerantie voor schokken en trillingen	Handgreep inbegrepen	Montage	Voldoet aan	Rekbreedte	Statische belasting
24567-149	25g (force)	Ja	Rek	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3	84HP	25kg
24567-449	25g (force)	Ja	Rek	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3	84HP	25kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Testrapporten online.

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montagemateriaal.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.