


EuropacPRO 19-inch subrackset voor backplane, afgeschermd, CompactPCI

EMC afgeschermd subrack voor backplane-montage, voor CPCI-toepassing.



KENMERKEN

Subrack met zijpaneel type F („flexibel”) voor CompactPCI plug-in-units met hoge insteek- en uittrekkingskrachten

Aluminium constructie

Achterste horizontale rail voor montage in het achtervlak met isolatiestrip

Interne en externe afmetingen overeenkomstig: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11

Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar

EMC van ongeveer 40 dB bij 1 GHz, 30 dB bij 2 GHz, ervan uitgaande dat de voorzijde is bedekt met afgeschermd frontpanelen, testen volgens VG 95373 deel 15

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

Type horizontale rail „zwaar”

Materiaal:	Aluminium
Afwerking:	Geanodiseerd; Geëloxeerd
Producttype:	Subrack/chassis
EMC-afscherming:	Ja



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte (D)	I/O achter	Hoeveelheid in verpakking	Voor montage	Diepte plaat
24563-152	3U	235mm		1	Achterplaat	160mm
24563-457	6U	275mm	Ja	1	Achterplaat	80mm, 160mm
24563-452	6U	235mm		1	Achterplaat	160mm
24563-157	3U	275mm	Ja	1	Achterplaat	80mm, 160mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Type pakking	Handgreep inbegrepen	Montage	Voldoet aan	Rekbreedte	Statische belasting
24563-152	Textiel	Nee	Rek	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10	84HP	11kg
24563-457	Textiel	Nee	Rek	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	84HP	11kg
24563-452	Textiel	Nee	Rek	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10	84HP	11kg
24563-157	Textiel	Nee	Rek	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	84HP	11kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montagemateriaal.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE