

EuropacPRO 19-inch subrackset voor DIN-connector, Retrofit-afscherming

Niet-afgeschermd steun voor DIN-connectormontage en 60603-2 (DIN 41612).



KENMERKEN

Subrack met zijpaneel type F („flexibel“), inclusief 19-inch frontsteun, 19-inch beugel met instelbare diepte apart verkrijgbaar (niet inbegrepen in geleverde artikelen)

Aluminium constructie

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

Interne en externe afmetingen overeenkomstig: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Horizontale rails achter voor connectormontage (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

Horizontale rail type „licht“

Materiaal:	Aluminium
Afwerking:	Geanodiseerd; Geëloxeerd
EMC-afscherming:	Nee
Producttype:	Subrack/chassis



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Voor montage	Diepte plaat	Type pakking
24563-194	3U	355mm	1	DIN-connector	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)
24563-191	3U	175mm	1	DIN-connector	160mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)
24563-192	3U	235mm	1	DIN-connector	160mm, 220mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)
24563-494	6U	355mm	1	DIN-connector	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)
24563-491	6U	175mm	1	DIN-connector	160mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)
24563-493	6U	295mm	1	DIN-connector	160mm, 220mm, 280mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)
24563-193	3U	295mm	1	DIN-connector	160mm, 220mm, 280mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)
24563-492	6U	235mm	1	DIN-connector	160mm, 220mm	Roestvrij staal (achteraf aan te brengen)

Table 2/2

Catalogusnummer	Handgreep inbegrepen	Montage	Voldoet aan	Rekbreedte	Statische belasting
24563-194	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-191	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-192	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-494	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-491	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-493	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-193	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-492	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	84HP	11kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montagemateriaal.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE