


EuropacPRO 19-inch subrackkit voor spoorwegen, Retrofit-afscherming, en 50155

Subrack voor spoorwegtoepassingen, conform EN50155-norm, niet-afgeschermd.



KENMERKEN

Schokken en trillingen getest volgens en 50155, deel 12.2.11

De 19-inch steun is stevig bevestigd aan het zijpaneel (tox-koud gelast) en is vooral geschikt voor hoge mechanische spanningen (trillingsbestendigheid)

Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

De dubbele 19-inch schroefpositie zorgt voor extra veiligheid (NFF-standaard)

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

EMC-afscherming:	Nee
Materiaal:	Aluminium
Producttype:	Subrack/chassis
Statische belasting:	15kg



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Voor montage	Diepte plaat	Type pakking
21500-077	3U	235mm	1	Achterplaat	220mm	Textiel
21500-078	6U	235mm	1	Achterplaat	220mm	Textiel

Table 2/2

Catalogusnummer	Tolerantie voor schokken en trillingen	Handgreep inbegrepen	Montage	Voldoet aan	Afwerking	Rekbreedte
21500-077	5g (force)	Ja	Rek	IEC 60297-3-103, EN 50155 deel 12.2.11	Geanodiseerd, Geëloxeerd	84HP
21500-078	5g (force)	Ja	Rek	IEC 60297-3-103, EN 50155 deel 12.2.11	Geanodiseerd, Geëloxeerd	84HP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Testrapporten zijn online beschikbaar.

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montagemateriaal.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

