


# EuropacPRO 19-inch subrackkit voor spoorwegen, afgeschermd, SNCF

Subrack voor spoorwegtoepassingen, conform SNCF-norm.



## KENMERKEN

SNCF-geregistreerd, EuropacPRO-fer, getest volgens NF F 61-005 en NF F 60-002

De 19-inch steun is stevig bevestigd aan het zijpaneel (tox-koud gelast) en is vooral geschikt voor hoge mechanische spanningen (trillingsbestendigheid)

Zijdelingse steunbalken volgens NFF-standaard vergemakkelijken het aanbrengen van de steun in het (kast)frame. De dubbele 19-inch schroefpositie zorgt voor extra veiligheid (NFF-standaard)

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

EMC van ongeveer 40 dB bij 1 GHz, 30 dB bij 2 GHz, ervan uitgaande dat de voorzijde is bedekt met afgeschermd frontpanelen, testen volgens VG 95373 deel 15

Aluminium constructie

Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Voldoet aan:</b>         | IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002 |
| <b>Diepte:</b>              | 320mm                                           |
| <b>EMC-afscherming:</b>     | Ja                                              |
| <b>Afwerking:</b>           | Geanodiseerd; Geëloxeerd                        |
| <b>Materiaal:</b>           | Aluminium                                       |
| <b>Producttype:</b>         | Subrack/chassis                                 |
| <b>Statische belasting:</b> | 15kg                                            |



## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Rekbreedte | Hoeveelheid in verpakking | Voor montage | Diepte plaat | Type pakking |
|-----------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 21500-028       | 6U        | 84HP       | 1                         | Achterplaat  | 220mm        | Textiel      |
| 21500-030       | 3U        | 84HP       | 1                         | Achterplaat  | 220mm        | Textiel      |
| 21500-068       | 3U        | 36HP       | 1                         | Achterplaat  | 220mm        | Textiel      |
| 21500-071       | 6U        | 36HP       | 1                         | Achterplaat  | 220mm        | Textiel      |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Tolerantie voor schokken en trillingen | Handgreep inbegrepen | Montage | Certificeringen |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|
| 21500-028       | 5g (force)                             | Ja                   | Rek     | SNCF, RoHS      |
| 21500-030       | 5g (force)                             | Ja                   | Rek     | SNCF, RoHS      |
| 21500-068       | 5g (force)                             | Ja                   | Rek     | RoHS            |
| 21500-071       | 5g (force)                             | Ja                   | Rek     | RoHS            |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Fer = ferroviaire = Franse spoorwegen, 1 T = 4 pk = 20,32 mm.

Contactdoos/montageframe voor subracks, roestvrij staal, 9 T of 21 T op aanvraag.

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montagemateriaal.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

