


Voorhandgreep, achteraf aanbrengen voor RatiopacPRO



Met deze handgreep aan de voorzijde is de flexibele en robuuste RatiopacPRO/-AIR behuizing eenvoudig te converteren voor gemakkelijker gebruik.

KENMERKEN

Voor het achteraf aanbrengen van behuizingen met afdekstrip en vervang deze door een voorhandgreep

Materiaal: Aluminium

Producttype: Greep



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Type handgreep	Kleur	Afwerking	Productserie	Type
24571-301	2	Voorste handgreep	Grijs	Gepoedercoat	RatiopacPRO	Statisch
24571-302	2	Voorste handgreep	Grijs	Gepoedercoat	RatiopacPRO	Statisch
24571-303	2	Voorste handgreep	Grijs	Gepoedercoat	RatiopacPRO	Statisch
24571-304	2	Voorste handgreep	Grijs	Gepoedercoat	RatiopacPRO air	Statisch
24571-305	2	Voorste handgreep	Grijs	Gepoedercoat	RatiopacPRO air	Statisch
24571-306	2	Voorste handgreep	Grijs	Gepoedercoat	RatiopacPRO air	Statisch
24571-993	2	Voorste handgreep	Grijs	Gepoedercoat	RatiopacPRO	Statisch
24572-708	2			Gepoedercoat		

Table 2/2

Catalogusnummer	Werkt met	Certificeringen
24571-301	Omkastingen, RatiopacPRO	RoHS
24571-302	Omkastingen, RatiopacPRO	RoHS

Catalogusnummer	Werkt met	Certificeringen
24571-303	Omkastingen, RatiopacPRO	RoHS
24571-304	Omkastingen, RatiopacPRO air	RoHS
24571-305	Omkastingen	RoHS
24571-306	Omkastingen	RoHS
24571-993	Omkastingen, RatiopacPRO	RoHS
24572-708	Omkastingen, RatiopacPRO	

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.