

# Voorpaneel EMC roestvrijstalen beschermkit, voor u-vormige voorpanelen



De roestvrijstalen EMC-pakkingen worden in een sleuf aan de rechterkant van de u-vormige voorpanelen geplaatst.

De pakking wordt vastgeklemd op de steun van het rechtervoorpaneel, de 19-inch steun of het achterprofiel van de steun

## KENMERKEN

De roestvrijstalen EMC-pakking voor SCHROFF u-vormige voorpanelen, biedt uitstekende prestaties op het gebied van de effectiviteit van de afscherming en een enorm temperatuurbereik van -200 tot +160°C.

Eenvoudige montage door de pakking vast te klemmen op de steun van het rechtervoorpaneel, de 19-inch steun of het achterprofiel van de steun

Temperatuurbereik van -200 tot 160 °C.


|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Werkt met:</b>    | Subracks; Omkastingen; Frontpanelen                                            |
| <b>Productserie:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; PropacPRO; Plug-in-eenheid frametype |
| <b>Producttype:</b>  | Afschermingsset                                                                |
| <b>Materiaal:</b>    | Roestvrij staal                                                                |

## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Hoeveelheid in verpakking | Rekbreedte |
|-----------------|-----------|---------------------------|------------|
| 21102-115       | 2U        | 10                        | 10HP       |
| 21102-105       | 3U        | 10                        |            |
| 21102-106       | 3U        | 100                       | 100HP      |
| 21102-113       | 4U        | 10                        | 10HP       |
| 21102-117       | 5U        | 10                        | 10HP       |
| 21102-108       | 6U        | 100                       | 100HP      |
| 21102-107       | 6U        | 10                        | 10HP       |
| 21102-109       | 9U        | 10                        | 10HP       |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

EMC-pakkingen (roestvrij) zijn vereist voor de afscherming van de voorpanelen.



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**