


EMC-kit met roestvrijstalen afscherming voor voorpaneel



De roestvrijstalen EMC-pakkingen worden in de zij sleuven van de afgeschermd voorpanelen geplaatst (2 stuks per voorpaneel).

KENMERKEN

De roestvrijstalen EMC-pakkingen worden in de zij sleuven van de afgeschermd voorpanelen geplaatst (2 stuks per voorpaneel)

EMC-contactstrip, roestvrij staal

Temperatuurbereik -200 °C ... +160 °C

Werkt met:	Subracks; Omkastingen; Frontpanelen
Productserie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; PropacPRO; Plug-in-eenheid frametype
Producttype:	Afschermingsset
Materiaal:	Roestvrij staal



SPECIFICATIES


Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoeveelheid in verpakking	Diepte (D)	Hoogte (H)	Breedte (W)
21101-775	2U	10	2.22mm	52mm	4.97mm
21101-776	2U	100			
21101-713	4U	10	2.22mm	142mm	4.97mm
21101-707	6U	10	2.22mm		4.97mm
21101-709	9U	10	2.22mm		4.97mm
21101-706	3U	100	2.22mm	97mm	4.97mm
21101-705	3U	10	2.22mm	97mm	4.97mm
21101-714	4U	100			
21101-777	5U	10			
21101-778	5U	100			

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoeveelheid in verpakking	Diepte (D)	Hoogte (H)	Breedte (W)
21101-708	6U	100			
21101-710	9U	100			

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel montagegereedschap afzonderlijk.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE