

Voorpaneel, geanodiseerd voor, geleidend achter, niet afgeschermd

Voorpaneel, niet afgeschermd, geanodiseerd voor en geleidend achter.

KENMERKEN

Voorpaneel met gedeeltelijke breedte, al, 2,5 mm

Al, front geanodiseerd, geleidend



Diepte (D):	2.5mm
Materiaal:	Aluminium
Afwerking:	Geanodiseerd; Geëloxeerd
Type accessoire:	Frontpaneel
Producttype:	Frontpaneel
Type:	Frontpaneel zonder handgreep



SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30847-470	3U	2HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30847-464	4U	63HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30847-480	9U	8HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-125	6U	5HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30838-148	6U	28HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-183	6U	63HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-047	3U	8HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-067	3U	28HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30847-476	4U	4HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-127	6U	7HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30847-468	5U	63HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30847-463	4U	42HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30847-471	3U	3HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-046	3U	7HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-128	6U	8HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-126	6U	6HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-045	3U	6HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-130	6U	10HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30847-469	5U	84HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-081	3U	42HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend

Table 2/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30838-123	3U	84HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30847-460	2U	63HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30838-141	6U	21HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30847-462	4U	28HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-132	6U	12HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-044	3U	5HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-043	3U	4HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-136	6U		1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-134	6U	14HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-102	3U	63HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30847-467	5U	42HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-053	3U	14HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30847-459	2U	42HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30847-556	9U	84HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30847-458	2U	28HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-055	3U	16HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-162	6U	42HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-204	6U	84HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30847-484	9U	12HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30847-465	4U	84HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend

Table 3/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30838-051	3U	12HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30838-060	3U	21HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30847-466	5U	28HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30847-461	2U	84HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-049	3U	10HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30847-482	9U	10HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30838-124	6U	4HP	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend

Table 1/3

Catalogusnummer	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)	Certificeringen
30847-470	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	9.8mm	RoHS
30847-464	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	172.9mm	319.7mm	RoHS
30847-480	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	395.1mm	40.3mm	RoHS
30838-125	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	261.8mm	25mm	RoHS
30838-148	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	261.8mm	141.9mm	RoHS
30838-183	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	261.8mm	319.7mm	RoHS
30838-047	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	40.3mm	RoHS
30838-067	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	141.9mm	RoHS
30847-476	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	395.1mm	20mm	RoHS
30838-127	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	261.8mm	35.2mm	RoHS
30847-468	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	217.4mm	319.7mm	
30847-463	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	172.9mm	213mm	RoHS

Catalogusnummer	Behandelde randen	Voltoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)	Certificering en
30847-471	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	14.9mm	RoHS
30838-046	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	35.2mm	RoHS
30838-128	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	261.8mm	40.3mm	RoHS
30838-126	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	261.8mm	30.1mm	RoHS
30838-045	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	30.1mm	RoHS
30838-130	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	261.8mm	50.5mm	RoHS
30847-469	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	217.4mm	426.4mm	
30838-081	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	213mm	RoHS

Table 2/3

Catalogusnummer	Behandelde randen	Voltoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)	Certificering en
30838-123	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	426.4mm	RoHS
30847-460	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	84mm	319.7mm	
30838-141	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	261.8mm	106.3mm	RoHS
30847-462	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	172.9mm	141.9mm	
30838-132	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	261.8mm	60.6mm	RoHS
30838-044	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	25mm	RoHS
30838-043	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	20mm	RoHS
30838-136	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	261.8mm	80.9mm	RoHS
30838-134	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	261.8mm	70.8mm	RoHS
30838-102	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	319.7mm	RoHS



Catalogusnummer	Behandelde randen	Voltoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)	Certificering en
30847-467	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	217.4mm	213mm	
30838-053	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	70.8mm	RoHS
30847-459	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	84mm	213mm	
30847-556	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	395.1mm	426.4mm	RoHS
30847-458	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	84mm	141.9mm	
30838-055	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	80.9mm	RoHS
30838-162	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	261.8mm	213mm	RoHS
30838-204	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	261.8mm	426.4mm	RoHS
30847-484	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	395.1mm	60.6mm	RoHS
30847-465	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	172.9mm	426.4mm	RoHS

Table 3/3

Catalogusnummer	Behandelde randen	Voltoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)	Certificering en
30838-051	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	60.6mm	RoHS
30838-060	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	106.3mm	RoHS
30847-466	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	217.4mm	141.9mm	
30847-461	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	84mm	426.4mm	RoHS
30838-049	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	128.4mm	50.5mm	RoHS
30847-482	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	395.1mm	50.5mm	RoHS
30838-124	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee	261.8mm	20mm	RoHS

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het bevestigingsmateriaal (bussen, kraagschroeven) afzonderlijk.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE