

Stifttap



Voor het bevestigen van het inzetstuk met schroefdraad in de horizontale rail.

KENMERKEN

Stifftap

Type: Stifftap
Producttype: Schroef



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Lengte	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadmaat	Afwerking	Materiaal	Productserie
21102-980	8mm	100	M2.5		Roestvrij staal	
21100-276	8mm	100	M2.5	Vernikkeld	Staal	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO
21100-646	8mm	100	M3	Vernikkeld	Staal	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO

Table 2/2

Catalogusnummer	Werkt met	Aanhaalmoment	Certificeringen
21102-980	Subracks, Omkastingen, Chassis	0.37N·m	
21100-276	Subracks, Omkastingen, Chassis		RoHS
21100-646	Subracks, Omkastingen, Chassis		RoHS

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE