

Geleiderail met codering voor CompactPCI/VME64x, pc



Nieuwe generatie geleiderails van het codeertype voor PCB's of plug-in-units. Vormt een betrouwbare interface tussen de subrack mechanica en de subrack-eenheden. Met het geoptimaliseerde ontwerp en het nieuwe hoogwaardige kunststof materiaal is niet alleen de stabiliteit aanzienlijk verbeterd, maar ook de brandveiligheidseigenschappen verbeterd. Dit betekent dat het materiaal een lage ontvlambaarheid, lage rooktoxiciteit en -dichtheid garandeert en voldoet aan de eisen van en 45545-2 (brandveiligheid in spoorwegvoertuigen), R22, R23 en R24 met de

KENMERKEN

NIEUWE generatie met kunststof geleiderails van het coderingstype voor betrouwbare bevestiging van PCB's of plug-in-units

Aanzienlijk meer stabiliteit dankzij een geoptimaliseerd ontwerp en materiaal van hoge kwaliteit (pc)

Verbeterde brandveiligheidseigenschappen, voldoet aan en 45545-2-eisen R22, R23 en R24 met HL3

?Halogeen vrij?, volgens IEC 61249-2-21

Kan worden vastgeklemd in horizontale rails (al-extrusie) of in platen met een dikte van 1,5 mm

Kan worden vastgebout aan de horizontale rails type H en R voor hogere eisen aan schokken en trillingen

Optionele ESD-klem voor geleidend contact tussen printplaat en horizontale rail beschikbaar

Opslagtemperatuur: Vanaf -40 °C ... 130 °C

Productserie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Producttype:	Geleiderail
Type:	Code
Werkt met:	Subracks; Omkastingen; 19 inch chassis; Systemen



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Diepte plaat	Groefbreedte	Kleur	Materiaal	Hoeveelheid in verpakking	Voldoet aan	Afwerking
64568-089	160mm	2	Rood	Vezelversterkt kunststof	1	EN 45545-2	

Catalogusnummer	Diepte plaat	Groefbree dte	Kleur	Materiaal	Hoeveelheid in verpakking	Voldoet aan	Afwerking
64568-090	160mm	2	Grijs	Vezelversterkt kunststof	1	EN 45545-2	
24568-331	280mm	2.5	Rood, Zilver	Vezelversterkt kunststof, Aluminium	10	EN 45545-2	Geanodise erd
24568-332	340mm	2.5	Rood, Zilver	Vezelversterkt kunststof, Aluminium	10	EN 45545-2	Geanodise erd
24568-341	280mm	2.5	Grijs, Zilver	Vezelversterkt kunststof, Aluminium	10	EN 45545-2	Geanodise erd
24568-342	340mm	2.5	Grijs, Zilver	Vezelversterkt kunststof, Aluminium	10	EN 45545-2	
24568-356	160mm	2	Rood	Vezelversterkt kunststof	10	EN 45545-2	
24568-357	70mm	2	Rood	Vezelversterkt kunststof	10	EN 45545-2	
24568-358	160mm	2	Grijs	Vezelversterkt kunststof	10	EN 45545-2	
24568-360	70mm	2	Grijs	Vezelversterkt kunststof	10	EN 45545-2	
64568-085	70mm	2	Rood	Vezelversterkt kunststof	1	EN 45545-2	
64568-086	70mm	2	Grijs	Vezelversterkt kunststof	1	EN 45545-2	
64568-091	220mm	2	Rood	Vezelversterkt kunststof	1	EN 45545-2	
64568-092	220mm	2	Grijs	Vezelversterkt kunststof	1	EN 45545-2	
64568-111	220mm	2.5	Rood, Zilver	Vezelversterkt kunststof, Aluminium	1	EN 45545-2	
64568-109	160mm	2.5	Rood, Zilver	Vezelversterkt kunststof, Aluminium	1	EN 45545-2	
64568-110	160mm	2.5	Grijs, Zilver	Vezelversterkt kunststof, Aluminium	1	EN 45545-2	
64568-112	220mm	2.5	Grijs, Zilver	Vezelversterkt kunststof, Aluminium	1	EN 45545-2	

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

