


Geleiderail met codering voor CompactPCI/VME64x, pc



Nieuwe generatie geleiderails van het codeertype voor PCB's of plug-in-units. Vormt een betrouwbare interface tussen de subrack mechanica en de subrack-eenheden. Met het geoptimaliseerde ontwerp en het nieuwe hoogwaardige kunststof materiaal is niet alleen de stabiliteit aanzienlijk verbeterd, maar ook de brandveiligheidseigenschappen verbeterd. Dit betekent dat het materiaal een lage ontvlambaarheid, lage rooktoxiciteit en -dichtheid garandeert en voldoet aan de eisen van en 45545-2 (brandveiligheid in spoorwegvoertuigen), R22, R23 en R24 met de

KENMERKEN

NIEUWE generatie met kunststof geleiderails van het coderingstype voor betrouwbare bevestiging van PCB's of plug-in-units

Aanzienlijk meer stabiliteit dankzij een geoptimaliseerd ontwerp en materiaal van hoge kwaliteit (pc)

Verbeterde brandveiligheidseigenschappen, voldoet aan en 45545-2-eisen R22, R23 en R24 met HL3

?Halogeenvrij?, volgens IEC 61249-2-21

Kan worden vastgeklemd in horizontale rails (al-extrusie) of in platen met een dikte van 1,5 mm

Kan worden vastgebout aan de horizontale rails type H en R voor hogere eisen aan schokken en trillingen

Optionele ESD-klem voor geleidend contact tussen printplaat en horizontale rail beschikbaar

Opslagtemperatuur: Vanaf -40 °C ... 130 °C

Werkt met:	Subracks; Omkastingen; 19 inch chassis; Systemen
Type:	Code
Productserie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Producttype:	Geleiderail



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Materiaal	Kleur	Hoeveelheid in verpakking	Diepte plaat	Groefbreedte	Volgdoet aan	Afwerking
64568-110	Vezelversterkt kunststof, Aluminium	Grijs, Zilver	1	160mm	2.5	EN 45545-2	
64568-085	Vezelversterkt kunststof	Rood	1	70mm	2	EN 45545-2	
64568-112	Vezelversterkt kunststof, Aluminium	Grijs, Zilver	1	220mm	2.5	EN 45545-2	
64568-111	Vezelversterkt kunststof, Aluminium	Rood, Zilver	1	220mm	2.5	EN 45545-2	
64568-086	Vezelversterkt kunststof	Grijs	1	70mm	2	EN 45545-2	
64568-109	Vezelversterkt kunststof, Aluminium	Rood, Zilver	1	160mm	2.5	EN 45545-2	
64568-091	Vezelversterkt kunststof	Rood	1	220mm	2	EN 45545-2	
64568-090	Vezelversterkt kunststof	Grijs	1	160mm	2	EN 45545-2	
64568-092	Vezelversterkt kunststof	Grijs	1	220mm	2	EN 45545-2	
64568-089	Vezelversterkt kunststof	Rood	1	160mm	2	EN 45545-2	
24568-360	Vezelversterkt kunststof	Grijs	10	70mm	2	EN 45545-2	
24568-358	Vezelversterkt kunststof	Grijs	10	160mm	2	EN 45545-2	
24568-357	Vezelversterkt kunststof	Rood	10	70mm	2	EN 45545-2	
24568-356	Vezelversterkt kunststof	Rood	10	160mm	2	EN 45545-2	
24568-332	Vezelversterkt kunststof, Aluminium	Rood, Zilver	10	340mm	2.5	EN 45545-2	Geanodiseerd
24568-331	Vezelversterkt kunststof, Aluminium	Rood, Zilver	10	280mm	2.5	EN 45545-2	Geanodiseerd
24568-341	Vezelversterkt kunststof, Aluminium	Grijs, Zilver	10	280mm	2.5	EN 45545-2	Geanodiseerd
24568-342	Vezelversterkt kunststof, Aluminium	Grijs, Zilver	10	340mm	2.5	EN 45545-2	

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE