


LHX+ lucht/vloeistof-warmtewisselaar



RackChiller in-Row Coolers (IRC) zijn ontworpen voor het leveren van gelokaliseerde/aanvullende energiezuinige koeling in datacenters. RackChiller IRC is een modulaire en schaalbare precisiekoeloplossing die de traditionele infrastructuur voor datacenterkoeling kan vervangen of aanvullen.

KENMERKEN

19-inch monteerbare lucht/vloeistof-warmtewisselaar met ventilator

Eenvoudig te vervangen ventilatoren zonder de warmtewisselaar te demonteren

Koelvloeistofoevoer van boven of onder

Diepte: 500mm
Producttype: Lucht/vloeistof-warmtewisselaars
Luchtstroomrichting: Voorzijde aan bovenzijde

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Aantal ventilatoren	Ingangsspanning AC	Hoeveelheid in verpakking	Voedingsspanning	Redundante voeding	Koelvloeistofoevoer
29714-017	1	100 – 240V	1	230V min	Nee	Onderkant
29714-016	2	100 – 240V	1	230V min	Nee	Onderkant

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte	Materiaal	Productserie	Breedte	Werkt met
29714-017	266mm	Aluminium	Koeling	426mm	Varistar, Varistar CP
29714-016	266mm	Aluminium	Koeling	426mm	Varistar, Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel afzonderlijk: Bewaking via regeleenheid, waterregelingspakket, display en deurcontactschakelaar.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE