


Panhead-schroef, Torx met aarding



Accessoires zoals schroeven, onderlegging en moeren maken montage van subrack-onderdelen mogelijk.

KENMERKEN

Voor het bevestigen van subrack-onderdelen

Torx imprint bears greater torque

The star-shaped head prevents cam-out

Afwerking:	Verzinkt
Materiaal:	Staal
Productserie:	EuropacPRO
Producttype:	Schroef
Type:	Panheadschoef



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Lengte	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadmaat	Werkt met	Schroefdraadlengte	Aanhaalmoment
24560-130	14mm	100	M4	Subracks	14mm	1.2N·m
24560-131	14mm	10	M4	Subracks	14mm	1.2N·m
24560-151	6mm	100	M4	Subracks	6mm	1.2N·m
24560-155	10mm	100	M4	Subracks	10mm	1.2N·m

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

