


Panhead-schroef, Torx, zelfborgend



Torx-schroeven met bolkop met verschillende metrische schroefdraad en lengtes. Met optionele functies zoals aardingsfunctie of zelfborgende schroefdraad.

Panhead-schroef, Torx, St, verzinkt, M2.5 x 6 (gedeeltelijk gecoate schroefdraad om te voorkomen dat de schroef vanzelf losraakt door trillingen)

KENMERKEN

Draai de kopschroef met Torx, zelfborgend

The star-shaped head prevents cam-out

Materiaal: Staal
Producttype: Schroef
Type: Panheadschroef



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Lengte	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadmaat	Werkt met	Schroefdraadlengte
24560-159	6mm	Verzinkt	100	M2.5	Achterplaten, Testadapters	6mm
21500-039	9.3mm	Verzinkt	100	M2.5	Frontpanelen, Horizontale rails, type H, Horizontale rails, type R	9.3mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Koppel max. 0,2 Nm.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

