

Kit met insteekbare eenheid met IEL-handgreep, afgeschermd, zwart, 3 u



Plug-in eenheid, met IEL-insteekmachine/uitneemgereedschap, zwarte handgreep, 3 u, voorste eenheid. Het u-vormige voorpaneel maakt afscherming mogelijk met een textielpakking.

KENMERKEN

U-vormig voorpaneel voor textielpakking

Geschikt voor insteek- en extractiekrachten tot 700 N (per paar)

Schakel de installatie van een microschakelaar in

De installatie van codeerpennen in overeenstemming met IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10 mogelijk maken

Afwerking: Geanodiseerd; Geëloxeerd
Materiaal: Aluminium
Producttype: Frontpaneel
Type: Frontpaneel met handgreep (PIU)



SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Type handgreep	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde
20848-585	4HP	1	IEL	Opschroefbare voorzijde	Textiel	Geanodiseerd
20848-587	6HP	1	IEL	Opschroefbare voorzijde	Textiel	Geanodiseerd
20848-589	8HP	1	IEL	Opschroefbare voorzijde	Textiel	Geanodiseerd
20848-590	10HP	1	IEL	Opschroefbare voorzijde	Textiel	Geanodiseerd
20848-591	12HP	1	IEL	Opschroefbare voorzijde	Textiel	Geanodiseerd

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandeld e randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Rekhoo gte	Breedte (W)
20848-585	Geëts	Nee	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Ja	128.4mm	3U	20mm
20848-587	Geëts	Nee	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Ja	128.4mm	3U	30.1mm
20848-589	Geëts	Nee	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Ja	128.4mm	3U	40.3mm
20848-590	Geëts	Nee	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Ja	128.4mm	3U	50.5mm
20848-591	Geëts	Nee	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Ja	128.4mm	3U	60.6mm

DIAGRAMMEN

3U



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.