

# Rack Safety Plus, 3 u, 120 V AC



## KENMERKEN

19?, 3 u voedingseenheid met noodstopfunctie

Leveret netvoeding aan elektrische of elektronische apparaten als centrale stroomschakelaar

120 V fase-naar-nulleider netingang

AC-uitgangen met verschillende typen connectoren, geschakeld met een AAN/UIT-schakelaar

Permanente AC-uitgangen (service)

Alle uitgangen worden beschermd door stroomonderbrekers

De noodstopfunctie voldoet aan de eisen van en 60947-5-1 en en 60204-1 en is vandalismebestendig

Er kan een extra externe noodstopknop op het systeem worden aangesloten

UL in behandeling

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Werkt met:</b>                          | Varistar CP; Novastar            |
| <b>Functie:</b>                            | Noodstop                         |
| <b>Inschakelstroombegrenzer:</b>           | Nee                              |
| <b>Aardlekschakelaar:</b>                  | Nee                              |
| <b>Afdekking van de stroomonderbreker:</b> | Nee                              |
| <b>Type accessoire:</b>                    | Accessoires voor stroomverdeling |

## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Producttype     | Ingangsspanning AC | Aantal fasen | EMC-filter | Overspanningsbeveiliging | Rekhoogte |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|--------------------------|-----------|
| 21272-002       | Stroomverdelers | 120V               | 1            | Ja         | Ja                       | 3U        |
| 21272-004       | Stroomverdelers | 120V               | 1            | Nee        | Nee                      | 3U        |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Type fitting           | Hoeveelheid in verpakking |
|-----------------|------------------------|---------------------------|
| 21272-002       | NEMA 5-15R, NEMA 5-20R | 1                         |
| 21272-004       | NEMA 5-15R             | 1                         |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Raadpleeg voor de exacte configuratie van optionele functies en voorbeeldconfiguratie de tabel met geleverde items(s).

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.