

Rack Safety Plus, 3 u, 230 / 400 V AC



De nVent SCHROFF Rack Safety Plus-unit is een 19-inch stroomverdelingseenheid die wordt gebruikt om elektrische of elektronische apparaten als centrale stroomschakelaar van wisselstroom te voorzien. Daarnaast is het uitgerust met een noodstopfunctie.

KENMERKEN

19", 3 u voedingseenheid met noodstopfunctie

Levert netvoeding aan elektrische of elektronische apparaten als centrale stroomschakelaar

400 V driefasige of 230 V 1-fasige netingang met netzekeringen

AC-uitgangen met verschillende typen connectoren, geschakeld met een AAN/UIT-schakelaar

Permanente AC-uitgangen (service)

Alle uitgangen worden beschermd door stroomonderbrekers

De noodstopfunctie voldoet aan de eisen van en 60947-5-1 en en 60204-1 en is vandalismebestendig

Er kan een extra externe noodstopknop op het systeem worden aangesloten

Functie:	Noodstop
Werkt met:	Varistar CP; Novastar
Type accessoire:	Accessoires voor stroomverdeling
Aardlekschakelaar:	Ja



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Ingangsspanning AC	Aantal fasen	EMC-filter	Overspanningsbeveiliging	Inschakelstroombeperker
21270-010	Stroomverdelers	230V	1	Nee	Ja	Ja
21270-011	Stroomverdelers	230V	1	Nee	Nee	Nee
21270-005	Stroomverdelers	230V	1	Nee	Ja	Nee
21270-003	Stroomverdelers	230V	1	Nee	Nee	Nee

Catalogusnummer	Producttype	Ingangsspanning AC	Aantal fasen	EMC-filter	Overspanningsbeveiliging	Inschakelstroombeperker
21270-012	Stroomverdelers	400V	3	Nee	Nee	Nee
21270-001	Stroomverdelers	400V	3	Ja	Ja	Ja

Table 2/2				
Catalogusnummer	Afdekking van de stroomonderbreker	Rekhoogte	Type fitting	Hoeveelheid in verpakking
21270-010	Ja	3U	IEC C13	1
21270-011	Nee	3U	SCHUKO, IEC C13	1
21270-005	Ja	3U	SCHUKO	1
21270-003	Nee	3U	IEC C13	1
21270-012	Nee	3U	IEC C13, IEC C13 LOCK	1
21270-001	Ja	3U	SCHUKO, IEC C13	1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Raadpleeg voor de exacte configuratie van optionele functies en voorbeeldconfiguratie de tabel met geleverde items(s).

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE