


# RatiopacPRO EMC-voorpaneel, met sleuven, afgeschermd



Het EMC-voorpaneel kan in speciale horizontale rails met een hoogte worden geplaatst. Er zijn geen schroeven nodig voor de bevestiging. Dankzij het ontwerp kunnen gebruikers een folie aan de voorzijde gebruiken.

## KENMERKEN

Voor bevestiging zijn geen schroeven nodig

Speciale horizontale rails bedekken de randen van het voorpaneel (boven en onder) en voorkomen buigen van het voorpaneel

**Materiaal:** Aluminium  
**Afwerking:** Geanodiseerd; Geëloxeerd  
**Type accessoire:** Frontpaneel  
**Producttype:** Frontpaneel



## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Rekbreedte | Hoeveelheid in verpakking | Afwerking voorzijde | Afwerking achterzijde | Behandelde randen |
|-----------------|-----------|------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 24572-609       | 4U        | 63HP       | 1                         | Geanodiseerd        | Geleidend             | Nee               |
| 24572-610       | 4U        | 84HP       | 1                         | Geanodiseerd        | Geleidend             | Nee               |
| 24572-604       | 3U        | 42HP       | 1                         | Geanodiseerd        | Geleidend             | Nee               |
| 24572-599       | 2U        | 28HP       | 1                         | Geanodiseerd        | Geleidend             | Nee               |
| 24572-607       | 4U        | 28HP       | 1                         | Geanodiseerd        | Geleidend             | Nee               |
| 24572-600       | 2U        | 42HP       | 1                         | Geanodiseerd        | Geleidend             | Nee               |
| 24572-601       | 2U        | 63HP       | 1                         | Geanodiseerd        | Geleidend             | Nee               |
| 24572-605       | 3U        | 63HP       | 1                         | Geanodiseerd        | Geleidend             | Nee               |
| 24572-602       | 2U        | 84HP       | 1                         | Geanodiseerd        | Geleidend             | Nee               |
| 24572-603       | 3U        | 28HP       | 1                         | Geanodiseerd        | Geleidend             | Nee               |

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Rekbreedte | Hoeveelheid in verpakking | Afwerking voorzijde | Afwerking achterzijde | Behandelde randen |
|-----------------|-----------|------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 24572-608       | 4U        | 42HP       | 1                         | Geanodiseerd        | Geleidend             | Nee               |
| 24572-606       | 3U        | 84HP       | 1                         | Geanodiseerd        | Geleidend             | Nee               |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Diepte | Hoogte  | Breedte |
|-----------------|--------|---------|---------|
| 24572-609       | 2.5mm  | 172.9mm | 319.7mm |
| 24572-610       | 2.5mm  | 172.9mm | 426.4mm |
| 24572-604       | 2.5mm  | 128.4mm | 213.2mm |
| 24572-599       | 2.5mm  | 84mm    | 141.9mm |
| 24572-607       | 2.5mm  | 172.9mm | 141.9mm |
| 24572-600       | 2.5mm  | 84mm    | 213.2mm |
| 24572-601       | 2.5mm  | 84mm    | 319.7mm |
| 24572-605       | 2.5mm  | 128.4mm | 319.7mm |
| 24572-602       | 2.5mm  | 84mm    | 426.4mm |
| 24572-603       | 2.5mm  | 128.4mm | 141.9mm |
| 24572-608       | 2.5mm  | 172.9mm | 213.2mm |
| 24572-606       | 2.5mm  | 128.4mm | 426.4mm |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Om een afgeschermd behuizing te verkrijgen, moeten alle EMC-afdichtingen worden aangebracht (voorpaneel/achterpaneel ? zijpaneel; zijpaneel ? afdekplaat; voorpaneel / achterpaneel ? horizontale rail; horizontale rail ? horizontale rail ).

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

#### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**