


Varistar CP ventilator bovenklep



Varistar Fan Top Cover met 3 ventilatoren, uitbreidbaar tot 6 ventilatoren.

KENMERKEN

3 axiale ventilatoren gemonteerd (maximaal: 6 ventilatoren)

C14-aansluiting

Please, review the listed product attributes to confirm every axial fan performance

Producttype: Ventilator

Materiaal: Staal

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Afwerking
21630-608	600mm	1200mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-602	600mm	1200mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-737	800mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-603	600mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-601	600mm	1100mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-604	600mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-605	600mm	900mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-736	800mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-600	600mm	1000mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-606	600mm	1000mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-607	600mm	1100mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-599	600mm	900mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Afwerking
21630-612	800mm	1000mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-738	800mm	900mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-597	600mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-741	800mm	1200mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-740	800mm	1100mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-614	800mm	1200mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-613	800mm	1100mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-609	800mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat

Table 2/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Afwerking
21630-611	800mm	900mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-739	800mm	1000mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-610	800mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-598	600mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat

Table 1/2

Catalogusnummer	Beschermingsklasse	Werkt met
21630-608		Varistar CP
21630-602	IP20	
21630-737	IP20	
21630-603		Varistar CP
21630-601	IP20	
21630-604		Varistar CP
21630-605		Varistar CP
21630-736	IP20	
21630-600	IP20	
21630-606		Varistar CP
21630-607		Varistar CP
21630-599	IP20	
21630-612		Varistar CP
21630-738	IP20	
21630-597	IP20	
21630-741	IP20	
21630-740	IP20	
21630-614		Varistar CP

Catalogusnummer	Beschermingsklasse	Werkt met
21630-613		Varistar CP
21630-609		Varistar CP

Table 2/2

Catalogusnummer	Beschermingsklasse	Werkt met
21630-611		Varistar CP
21630-739	IP20	
21630-610		Varistar CP
21630-598	IP20	

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Schaf de aardingsset, voedingskabel, thermostaat of snelheidsregelaar afzonderlijk aan.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE