

108 riem met twee gaten voor CPVC-leiding

KENMERKEN

Inclusief afgeronde randen om leidingen te beschermen

Geschikt voor gebruik met CPVC-sprinklerleiding

Inclusief bevestigingsschroeven



Materiaal: Staal
Afwerking: Voorgegalvaniseerd





SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	Buitendiameter (OD)	Gatgrootte (HS)	A	B
1080075EG	597822	20	26.9 mm	5.8 mm	82.6 mm	57.2 mm
1080100EG	597823	25	33.7 mm	5.8 mm	88.9 mm	63.5 mm
1080125EG	597824	32	42.2 mm	5.8 mm	108 mm	82.6 mm
1080150EG	597825	40	48.3 mm	5.8 mm	112.7 mm	87.3 mm
1080200EG	597826	50	60.3 mm	5.8 mm	125.4 mm	100 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	C	Afstand tussen hangers
1080075EG	597822	30.2 mm	1.65 m Max
1080100EG	597823	30.2 mm	1.8 m Max
1080125EG	597824	30.2 mm	1.95 m Max
1080150EG	597825	30.2 mm	2.1 m Max
1080200EG	597826	30.2 mm	2.4 m Max



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

