


3000 Beam Clamp Kit

KENMERKEN

Systeem voor normaal gebruik

Inclusief klem en U-goot



Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Hoogte (H)	Breedte (W)	Dikte (T)	Flensdikte (FT)
3300EG	570410	300mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max
3400EG	570420	400mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max
3500EG	570430	500mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max
3600EG	570440	600mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gatgrootte (HS)	Statische belasting 1 (F1)	Statische belasting 2 (F2)	Statische belasting 3 (F3)
3300EG	570410	13 mm	3700N	490N	390N
3400EG	570420	13 mm	3700N	490N	390N
3500EG	570430	13 mm	3700N	490N	390N
3600EG	570440	13 mm	3700N	490N	390N

A: 40 mm
B: 100 mm

C:	150 mm
D:	25 mm
E:	31.5 mm
X:	10.5 x 25 mm
Schroefdiameter (Sc):	8
Aanhaalmoment (TQ):	30 N·m

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

