

Einddop van ADK-veerpoot



De nVent CADDY ADK Strut Eindkappen bieden een veilige en snelle oplossing voor het omgaan met scherp-edged montagerails. De ADK-kappen worden eenvoudig in de uiteinden van fabrieks- of veldgesneden montagerails geplaatst en helpen mogelijke verwondingen te voorkomen die worden veroorzaakt door ruwe randen aan de uiteinden van het materiaal. Bovendien werkt deze eenvoudige oplossing met meerdere types montagerailprofielen en is beschikbaar in verschillende kleuren om aan individuele toepassingen te voldoen.

KENMERKEN

Past in een ERISTRUT-profiel type A

Nadat deze worden gescheiden, zijn er twee einddoppen voor ERISTRUT type C-profiel

Materiaal: Polyethyleen



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Type draagprofiel	Hoogte (H)	Breedte (W)	A
ADK421	313305	Blauw	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm
ADK421GY	313308	Grijs	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	B	Dikte (T)
ADK421	313305	8.5 mm	11.5 mm
ADK421GY	313308	8.5 mm	11.5 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

