

Standaard kunststof kabelklem



KENMERKEN

Indruk installatie van elektriciteitsbuis

Compatibel met kunststof in te drukken inzetstuk of met een eenvoudige schroef om eenvoudig aan verschillende constructies aan te passen, waaronder beton, steen, metalen dekplaten en multiplex


Niet-vlamverspreidend volgens IEC 61386-25

Geslaagd voor de gloeiende/hetendraadtest bij 650°C volgens EN 60695-2

Halogeenvrij

UV bestendig

UV bestendig



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

