


Bundelklem met zwenkfunctie



KENMERKEN

Draaibare balkklem

Geschikt voor montage op schuine staalconstructies

Inclusief M10 moer en ring




SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Flensdikte (FT)	Aanhaalmoment (TQ)	Hoek 1 (a1)	Hoek 2 (a2)
HB2	336030	Staal	Elektrolytisch verzinkt	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min	30 ° Max

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Stelschroef moeten worden vastgezet met aanhaalmoment op de schuine kant van het I-profiel.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

