

Bevestigingsmiddel voor kabelbinders




KENMERKEN

Kan worden bevestigd aan verschillende nVent CADDY-clips, of direct op een wand geschroefd



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Gatgrootte (HS)	A	B	Statische belasting
CT	170450	Verenstaal	nVent CADDY Armour	8 mm	9 mm	2 mm	40N
CTS1	171600	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		8 mm	9 mm	2 mm	40N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

