

Kabel/kabelklem naar draadklem



KENMERKEN

Ondersteunt kabel en elektriciteitsbuis zonder de ophangdraad te buigen

Snellere installatie dan traditionele methoden

Materiaal: Verenstaal
Afwerking: nVent CADDY Armour




SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	Draadgrootte	Gatgrootte (HS)	Uiteindelijke statische belasting (F)	Certificeringen
PCS1	170880	11 - 14 mm	2 - 4 mm	6.8 mm	110N	ITB, UL, cUL
PCS2	170881	15 - 23 mm	2 - 4 mm	6.8 mm	110N	ITB

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

NEC® 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

