


EBC-bundelklem



KENMERKEN

Eenvoudige montage op balkflenzen

Een doorgaand gat van 10,5 mm maakt het gebruik van M6, M8 of M10 draadstangen mogelijk om elke statische belasting tot 450N te bevestigen

Met drie M6-draadgaten om opbouwdozen rechtstreeks aan de zijkant of onderkant van de balk te bevestigen

Materiaal: Verenstaal
Afwerking: nVent CADDY Armour




SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Staafmaat (RS)	Gatgrootte (HS)	Flensdikte (FT)	Aanhaalmoment (TQ)	Statische belasting
EBC	170380	6	10.5 mm	16 mm Max	3 N·m	450N
EBCSP25	172430	6	10.5 mm	16 mm Max	3 N·m	450N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Stelschroef moeten worden vastgezet met aanhaalmoment op de schuine kant van het I-profiel.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

