

# Standaard sprinklerbeugel, 2", DN50, 60,3 mm, M10

## CATALOGUSNUMMER

**115M0200EG**



De 115M standaard ophangbeugel is ideaal voor het ophangen van vaste, niet-geïsoleerde pijpleidingen, waaronder CPVC leidingen, in sprinklersystemen. Een gekartelde inzetmoer helpt de verticale afstellingen te vereenvoudigen en afgeronde randen op de ondergrond (1,27 cm naar 10,16 cm maten) helpen leidingen te beschermen tegen het contact met scherpe randen van de beugel.

## KENMERKEN

Afgeronde randen voorkomen dat scherpe delen in contact komen met de leiding (maten 1/2 inch tot 4 inch)

Geborgde borgmoer helpt de ophangbeugel en moer bij elkaar te houden

Aanbevolen voor het ophangen van vaste niet-geïsoleerd pijpleidingen

Gemaakt om de minimale stangmaat die is toegestaan door NFPA® te gebruiken voor sprinklerleidingen

Voldoet aan Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)



## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 597910

Materiaal: Staal

Afwerking: Voorgegalvaniseerd

Buisafmeting: 2" Min

NB/DN: 50

Buitendiameter (OD): 60.3 mm

Staaftmaat (RS): M10


A: 108.6 mm

B: 47.6 mm

C: 23.9 mm

Uiteindelijke statische belasting (F): 5000N

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

