

nVent CADDY Superklip, 9,5–11,8 mm dia., 1/4" Koperen buis



CATALOGUSNUMMER

389018

KENMERKEN

Sluit en borgt automatisch wanneer de leiding, pijp of kabel wordt ingevoerd

Eendelige klem voor snelle en eenvoudige montage

Vastmaken met houtschroef, dubbele draadschroef met of zonder kraag, spijker met kraag, stang met schroefdraad, montageplaat of beugel met schietmontage

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 389018

Materiaal: Xenoy®

Temperatuur: -25 to 90 °C



Buitendiameter (OD): 9.5 - 11.8 mm

Maat koperen buis: 1/4"

B: 17.1 mm

C: 26.4 mm

Statische belasting: 150N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

