

Flens clip, zijdelingse montage, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Flens



CATALOGUSNUMMER

4H1318

KENMERKEN

Bevestigingspunt voor S-haken met ketting, nVent CADDY Speed Link kabelsysteem, snelophangers of andere onderdelen aan flenzen

Geschikt voor de meest gangbare stalen balken

Monteren met behulp van een hamer



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 170045


Materiaal: Verenstaal

Afwerking: nVent CADDY Armour

Flensdikte (FT): 21 - 28 mm

Gatgrootte (HS): 7.1 mm

Statische belasting: 900N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

