

nVent CADDY Rod Lock veerstalen pendelhanger met haakse schiethamerbeugel, M6 aansl.



CATALOGUSNUMMER

4QTIGBSF

KENMERKEN

Ophanging voor draadstangen zonder dat extra hardware nodig is

Compleet met schiethamer inzetstuk

Klemt zich vast aan het mondstuk van gas- of batterij-aangedreven schiethamers, waardoor een eenvoudige bevestiging aan de betonstructuur zelfs vanaf de vloer met behulp van een verlengstuk mogelijk is

Hoekbeugel met langere poot zorgt voor voldoende ruimte voor gereedschap

Snelle en gemakkelijke bevestiging aan betonnen welfsels of warmdakplaten

Dankzij het eenvoudige "druk-en-klaar" -ontwerp kunnen installateurs de draadstang eenvoudig door het montagegat duwen en deze zo onmiddellijk vastzetten

Geprefabriceerde modules kunnen gemakkelijk worden opgetild en op hun plaats worden vergrendeld, waardoor tijd en geld wordt bespaard

Werkt met licht beschadigde schroefdraad en kleine bramen aan draadstanguiteinden

Ontwerp bevat een ontgrendelingsmechanisme dat doormiddel van een tang wordt geactiveerd



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 170896

Materiaal: Verenstaal;Staal;Nylon

Afwerking: nVent CADDY Armour;Elektrolytisch verzinkt

Staafmaat (RS): 6

Hoogte (H): 48.7 mm

Breedte (W): 66.8 mm

A: 46.4 mm

B: 36 mm


Statische belasting: 330N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische belasting is de statische belasting van het inzetstuk van het nagelpistool. Neem contact op met de nagelfabrikant om de statische belasting van de nagel en het soort beton dat voor de installatie wordt gebruikt te evalueren. De maximale belasting is de laagste statische belasting zoals aangegeven door de nagelfabrikant of de gepubliceerde belasting voor de constructie.

Nail gun insert is compatible with BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 or equivalent nailers.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

