

# 5000 balkklem Kit, Staal, Therm.Verz., 300 mm, 3–30 mm Flens


## CATALOGUSNUMMER

**5300HD**

## KENMERKEN

C-profielsysteem

Inclusief balkklem en goot



## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 335000

Materiaal: Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt

Lengte (L): 300mm



Kanaaltype: E5

Staaftmaat (RS): 10

Flensdikte (FT): 3 - 30 mm

Aanhaalmoment (TQ): 30 N·m

| A      | Statische belasting 1 F1 | Statische belasting 2 F2 |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 100 mm | 3500 N                   | 850 N                    |
| 200 mm | 1750 N                   | 400 N                    |
| 300 mm | 1100 N                   | 250 N                    |
| 400 mm | 800 N                    | 200 N                    |
| 500 mm | 700 N                    | 175 N                    |
| 600 mm | 500 N                    | 125 N                    |



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

