

5000 balkklem Kit, Staal, Therm.Verz., 600 mm, 3–30 mm Flens


CATALOGUSNUMMER

5600HD

KENMERKEN

C-profielsysteem

Inclusief balkklem en goot



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 335030

Materiaal: Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt

Lengte (L): 600mm



Kanaaltype: E5

Staaftmaat (RS): 10

Flensdikte (FT): 3 - 30 mm

Aanhaalmoment (TQ): 30 N·m

A	Statische belasting 1 F1	Statische belasting 2 F2
100 mm	3500 N	850 N
200 mm	1750 N	400 N
300 mm	1100 N	250 N
400 mm	800 N	200 N
500 mm	700 N	175 N
600 mm	500 N	125 N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

