


BSZ-M-betonschroef, 55mm lengte, M8/M10

CATALOGUSNUMMER

BSZM6X55EG



KENMERKEN

Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur

ETA goedgekeurd voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton

Gebruik in beton met draadstang

Verwijderbaar anker is uitermate geschikt voor tijdelijke bevestigingen

Goedgekeurd voor gebruik in seismische ontwerpen C1



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 402695

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Schroeflengte (L): 55mm

Staafmaat (RS): 8;10

Zeskantafmeting: 13mm


Diameter boorijzer: 6mm

Inbeddiepte: 55 mm

Aanhaalmoment (TQ): 10 N·m

Karakteristieke axiale belasting volgens ETA-20/0046

Onderdeelnummer	Gescheurd beton C20/25	Ongescheurd beton C20/25	Standaard inbouwdiepte
BSZM6X35EG	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZM6X55EG	4.62 kN	6.61 kN	55 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

