


Strut montagerail 21 x 41 x 2,5 mm met slobgaten, voorverzinkt staal, 6 m lang

CATALOGUSNUMMER

C25H6000PG



KENMERKEN

Koudgevoemd profiel, met sleuven

Strut montageprofielen voor middelzware tot zware toepassingen

Voor afzonderlijke bevestiging of om efficiënt pijp- of leidingroutes te bouwen



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 310255

Type draagprofiel: C (21 x 41 mm)

Materiaal: Staal

Afwerking: Voorgegalvaniseerd

Dikte (T): 2.5 mm

Lengte (L): 6000mm

Hoogte (H): 21 mm


Breedte (W): 41 mm

A: 26 mm

B: 13 mm

C: 27 mm

D: 50 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

