

Inslaganker, Staal, El.Verz., M12 Gat, 50 mm

CATALOGUSNUMMER

CAM12050



KENMERKEN

Inwendige draad zorgt voor handige verwijdering en onderhoud

Vlakke montage of beneden het oppervlak

Geschikt voor meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen in gebarsten en niet-gebarsten beton

Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 400415

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt


Gatgrootte (HS): 12 mm

Lengte (L): 50mm

Diameter boorijzer: 15mm

Karakteristieke axiale belasting volgens ETA 14-0068 - voor meervoudig gebruik in niet-structurele toepassingen

Onderdeelnummer	Gescheurd beton C20/25	Ongescheurd beton C20/25	Standaard inbouwdiepte
CAM6030	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
CAM8030	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
CAM10040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
CAM12050	2.60 kN	2.60 kN	50 mm
CAM8030S6	1.20 kN	1.20 kN	25 mm
CAM10040S6	1.70 kN	1.70 kN	40 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

