

C-FIX M T-bout, M8 Draad, 60 mm Draad



CATALOGUSNUMMER

CFIXM8060

KENMERKEN

C-Fix T-bout met snelbevestiging

Geschikt voor C-profielen 0-4

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 584550

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Schroefdiameter (Sc): 8

Schroeflengte (L): 60mm



Statische belasting: 300N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Sliding force F2 is limited to 600 N for all types of Nuts and T-Bolts for C-channel System.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1100 N
E0L	700 N
E1	1800 N
E2	800 N
E2L	800 N
E3	1500 N
E4	1300 N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

