

nVent CADDY Speed Link Light Pack met beugel voor schiethamer, 1,0mm kabel, 1m L

CATALOGUSNUMMER

CLP1L1GBSF



Het nVent CADDY Speed Link Light Pack met beugel voor schiethamer bevat een voorgemeten lengte (1m en 2m) van 1mm staalkabel met vastgeklonken hoekbeugel die is ontworpen voor directe bevestiging in combinatie met een onopvallende kabelklem. Aannemers kunnen het snel en veilig aan het betonnen plafond monteren met behulp van een breed scala aan schiethamers om verlichtingstoestellen en bewegwijzering te ondersteunen en te bevestigen.

KENMERKEN

Compleet systeem inclusief draad, vergrendeling en schiethamerbeugel

Klemt zich vast aan het mondstuk van gas- of batterij-aangedreven schiethamers, waardoor een eenvoudige bevestiging aan de betonstructuur zelfs vanaf de vloer met behulp van een verlengstuk mogelijk is

Hoekbeugel met langere poot zorgt voor voldoende ruimte voor gereedschap

Snelle en gemakkelijke bevestiging aan betonnen welfsels of warmdakplaten

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 196091

Veiligheidsfactor statische belasting: 5:01 uur

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Materiaal: Staal;Messing

Diameter staalkabel: 1 mm

Lengte staalkabel: 1m

A: 38 mm

B: 25.5 mm

Statische belasting: 100N

Dikte (T): 6.5 mm

Breedte (W): 12.5 mm

Hoogte (H): 21 mm


Hoek (a): 60 °

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische belasting vertegenwoordigt de statische belasting van de schiethamer inzetstuk combinatie. Neem contact op met de nagelfabrikant om de statische belasting van de nagel en het soort beton dat voor de installatie wordt gebruikt te evalueren. Maximale belasting is de laagste van de statische belasting van de nagelfabrikant of de gepubliceerde belasting voor de assemblage.

Schiethamer inzetstuk is compatibel met BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 800E, 700, 1000 of gelijkwaardige schiethamers.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

