

Betonanker met druk-en-klaar technologie, M10, 8mm gat - 290kg

CATALOGUSNUMMER

CRLAM10EG

KENMERKEN

Voor gebruik met beton en massieve baksteen

Geprefabriceerde modules kunnen gemakkelijk worden opgetild en op hun plaats worden vergrendeld, waardoor tijd en geld wordt bespaard

Dankzij het eenvoudige "druk-en-klaar" -ontwerp kunnen installateurs de draadstang eenvoudig door het montagegat duwen en deze zo onmiddellijk vastzetten

Werkt zelfs met licht beschadigde schroefdraden en kleine bramen op de draadstang



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 390010

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Staafmaat (RS): 10

B: 32 mm


C: 22 mm

Lengte (L): 72mm

Diameter boorijzer: 8mm

Diepte boorgat: 50mm

Statische belasting: 2900N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

