

Krimpmof, Koper, El.Verz., #18 Steun

CATALOGUSNUMMER

CSB18SLVB



The nVent CADDY Oval Sleeve is a fast and effective way to secure cable to rooftop equipment. By utilizing the nVent CADDY Manual Swaging Tool, contractors working on rooftops or in the shop can now benefit from a full-service solution designed for durability and longevity throughout high and low temperatures. Made to secure various rooftop equipment such as metal ducts, HVAC units, piping and walkways.

KENMERKEN

Creëert veilige luseinden

Oppersen doormiddel van krimptang

Stainless steel is corrosion and harsh weather-resistant



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 402195

Materiaal: Koper

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Steunafmeting: #18

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Op #12- en #18-kabels zijn twee lasnaden naast elkaar nodig. Op #36- en #48-kabels zijn drie lasnaden naast elkaar nodig.

Controleer de kwaliteit van de krimp met een sjabloon (niet inbegrepen).

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

