

Antislingerbevestiging voor buis, 2" Buis, 50 DN

CATALOGUSNUMMER

CSBBRP0200EG



KENMERKEN

Geschikt voor M10 of M12 draadstang

Quick Grip-klem vereenvoudigt het opmeten en afsnijden van draadstang

Elimineert de noodzaak om draagstangen op exacte maten te snijden

Werkt met onbewerkte draadstang en elimineert ontbramen aan de zijde van de pijp

Kan met een draadstang boven of onder de leiding geïnstalleerd worden

Afbreekbare kop verzekert een correct koppel en maakt controle makkelijk



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 404480

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Buisafmeting: 2" Min

NB/DN: 50



Buitendiameter (OD): 60.3 mm

Staafmaat (RS): 10;12

Hoogte (H): 100.3 mm

Lengte (L): 68.3mm

Breedte (W): 22.2 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

