


Multibevestigingselement, 14 mm Gat 1, 14 mm Gat 2



CATALOGUSNUMMER

CSBMA050050EG

KENMERKEN

Verdeelt belasting over twee ankers

Minimaliseert het aantal steunen dat nodig is voor beton- en houtstructuren

Ideaal voor installaties aan dakplaten

Gebruik voor zowel overlangse als zijwaartse stabilisatiebeugeltoepassingen

Voldoet aan NFPA®-13-vereisten voor seismische diagonaalsteunen

Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 404371

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Gatgrootte 1 (HS1): 14 mm

Gatgrootte 2 (HS2): 14 mm

A: 304.8 mm

B: 63.5 mm

C: 63.5 mm

D: 228.6 mm




AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Mount to structure using holes indicated in HS1.

Constructiebevestiging en schoor niet meegeleverd.

Laadvermogen volgens FM				
Onderdeelnummer	Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBMA050050EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N
CSBMA050075EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

